

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy



2904970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904970>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo segnaposto senza funzione per l'immissione del cavo di segnale intrinsecamente sicuro non utilizzato, con morsetti a vite a innesto.

Dati commerciali

Codice articolo	2904970
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DK121Z
Codice prodotto	DK121Z
GTIN	4046356906166
Peso per pezzo (confezione inclusa)	103 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	98,3 g
Numero tariffa doganale	90230080
Paese di origine	DE

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy



2904970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904970>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Campione senza funzione
------------------	-------------------------

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)	V0 (Custodia)
Materiale custodia	PA 6.6

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR - Dummy



2904970

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2904970>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---