

UM 45-SE - Elemento laterale



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo, Montaggio a vite, Elemento laterale, senza piedino di fissaggio, profondità: 45 mm, Indicazione: per l'utilizzo di questi elementi laterali lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito.

I vantaggi

- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Montaggio rapido
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2906131
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918131272
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,03 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,99 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

UM 45-SE - Elemento laterale

2906131


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM45
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	45 mm

Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	verde (RAL 6021)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

UM 45-SE - Elemento laterale


2906131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>



Disegni

Disegno quotato



UM 45-SE - Elemento laterale

2906131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>



Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM 45-SE - Elemento laterale



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-SE - Elemento laterale



2906131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906131>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,014 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com