

# UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale




2906487

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale, a sinistra, con piedino, spessore: 5 mm, larghezza: 72 mm per montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, con contatto PE sulla guida



## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

## Dati commerciali

Codice articolo	2906487
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918131319
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,9 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale



2906487

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Base portamoduli per moduli a innesto
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM72

### Dimensioni

Profondità	89,6 mm
------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	verde (RAL 6021)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

### Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
--	---

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



# UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale



2906487

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale



2906487

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale



2906487

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2906487>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)