

UM 108-PROFIL 100CM - Profilo



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm



La figura illustra la versione UM 45-profilo CM

I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2907525
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918336653
Peso per pezzo (confezione inclusa)	605 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	605 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

UM 108-PROFIL 100CM - Profilo

2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>




Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM108
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	21,5 mm
Lunghezza	100 cm

Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	107,5 mm
------------------------------	----------

Misure interne

Larghezza profilo (interno)	122,6 mm
-----------------------------	----------

Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore (Profilo)	verde (RAL 6021)
Materiale Profilo	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

UM 108-PROFIL 100CM - Profilo



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino
Posizione di installazione	parallelo alla guida DIN

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone


UM 108-PROFIL 100CM - Profilo

2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>



Disegni



UM 108-PROFIL 100CM - Profilo



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 108-PROFIL 100CM - Profilo



2907525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2907525>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com