

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Piastra di separazione



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908555>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Piastra di separazione VIP I/O-Marshalling per la separazione sicura fra moduli base equipaggiati con Non Ex i e Ex i per sistemi Honeywell. La piastra di separazione viene montata direttamente sulla guida DIN all'estremità del modulo base.

I vantaggi

- I sezionatori per guide di montaggio all'estremità del modulo base VIP garantiscono una separazione tra i circuiti di corrente.
- Design essenziale e senza tempo

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo | 2908555 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK115Z |
| Codice prodotto | DK115Z |
| GTIN | 4055626408163 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 20,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,1 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | US |

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Piastra di separazione



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908555>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Piastra isolante |
| Famiglia di prodotti | VIP I/O-Marshalling |

Montaggio

| | |
|-------------------|----------|
| Tipo di montaggio | a scelta |
|-------------------|----------|

Indicazioni materiale

| | |
|-----------|-------------------|
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA 6.6 |

Dimensioni

| | |
|------------|----------|
| Larghezza | 5 mm |
| Altezza | 136,7 mm |
| Profondità | 88,2 mm |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|-------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % (senza condensa) |

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Piastra di separazione



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908555>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Piastra di separazione



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2908555>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com