

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Twisted pair (25-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capicorda.); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 10 m

I vantaggi

- Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
- Applicare i capicorda ai Twisted Pair
- Collegamento a vite: 2 UNC 4-40 viti
- Estremità aperta su un lato
- Su un lato connettore maschio o femmina D-SUB

Dati commerciali

Codice articolo	2909609
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK2BI4
Codice prodotto	DK2BI4
GTIN	4055626682143
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.440 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.980 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo di sistema
------------------	-----------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C

Caratteristiche elettriche

Tensione di esercizio (AC)	≤ 125 V AC
Tensione di esercizio (DC)	≤ 125 V DC
Corrente (per conduttore)	≤ 1 A

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
Schermato	sì
Tipo di conduttore	Cavo circolare confezionato schermato
Struttura conduttore segnale linea	7x
Linea segnale AWG	22
Sezione del conduttore	15x 0,36 mm ²
Diametro esterno conduttore	11,62 mm
Assenza di alogeni	no

Codice colore: Filo singolo

nero	D-SUB25 (1) = ()
rosso	D-SUB25 (2) = ()
nero	D-SUB25 (3) = ()
bianco	D-SUB25 (4) = ()
nero	D-SUB25 (5) = ()
verde	D-SUB25 (6) = ()
nero	D-SUB25 (7) = ()
blu	D-SUB25 (8) = ()
nero	D-SUB25 (9) = ()
giallo	D-SUB25 (10) = ()
nero	D-SUB25 (11) = ()
marrone	D-SUB25 (12) = ()
nero	D-SUB25 (13) = ()
arancione	D-SUB25 (14) = ()
rosso	D-SUB25 (15) = ()
bianco	D-SUB25 (16) = ()
rosso	D-SUB25 (17) = ()

2909609

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909609>

verde	D-SUB25 (18) = ()
rosso	D-SUB25 (19) = ()
blu	D-SUB25 (20) = ()
rosso	D-SUB25 (21) = ()
giallo	D-SUB25 (22) = ()
rosso	D-SUB25 (23) = ()
marrone	D-SUB25 (24) = ()
rosso	D-SUB25 (25) = ()

Dati di collegamento

Livello di campo

Collegamento	Connettore maschio D-SUB
Numero collegamenti	1
Numero di poli	25

Livello di controllo

Collegamento	Twisted pair
Numero di poli	25
Nota	I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.

Note

Nota per il funzionamento	Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
---------------------------	---

2909609

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909609>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

ETIM

ETIM 9.0

EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2909609

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909609>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com