

2909610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909610>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Twisted pair (25-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capicorda.); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 15 m

## I vantaggi

- Siglatura singoli conduttori: 1, 2, 3, 4, ...
- Applicare i capicorda ai Twisted Pair
- Collegamento a vite: 2 UNC 4-40 viti
- Estremità aperta su un lato
- Su un lato connettore maschio o femmina D-SUB

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 2909610   |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi   |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi  |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | DK2BI4  |
| Codice prodotto                     | DK2BI4  |
| GTIN                                | 4055626682150   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.045 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.900 g   |
| Numero tariffa doganale             | 85444290  |
| Paese di origine                    | US  |

## Dati tecnici

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |                  |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)            | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |

### Caratteristiche elettriche

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 125 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 125 V DC |
| Corrente (per conduttore)  | ≤ 1 A      |

### Cavo / linea

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Lunghezza cavo                     | 15 m                                  |
| Schermato                          | sì                                    |
| Tipo di conduttore                 | Cavo circolare confezionato schermato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x                                    |
| Linea segnale AWG                  | 22                                    |
| Sezione del conduttore             | 15x 0,36 mm <sup>2</sup>              |
| Diametro esterno conduttore        | 11,62 mm                              |
| Assenza di alogeni                 | no                                    |

#### Codice colore: Filo singolo

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| nero      | D-SUB25 (1) = ()  |
| rosso     | D-SUB25 (2) = ()  |
| nero      | D-SUB25 (3) = ()  |
| bianco    | D-SUB25 (4) = ()  |
| nero      | D-SUB25 (5) = ()  |
| verde     | D-SUB25 (6) = ()  |
| nero      | D-SUB25 (7) = ()  |
| blu       | D-SUB25 (8) = ()  |
| nero      | D-SUB25 (9) = ()  |
| giallo    | D-SUB25 (10) = () |
| nero      | D-SUB25 (11) = () |
| marrone   | D-SUB25 (12) = () |
| nero      | D-SUB25 (13) = () |
| arancione | D-SUB25 (14) = () |
| rosso     | D-SUB25 (15) = () |
| bianco    | D-SUB25 (16) = () |
| rosso     | D-SUB25 (17) = () |
| verde     | D-SUB25 (18) = () |
| rosso     | D-SUB25 (19) = () |
| blu       | D-SUB25 (20) = () |

2909610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909610>

|         |                   |
|---------|-------------------|
| rosso   | D-SUB25 (21) = () |
| giallo  | D-SUB25 (22) = () |
| rosso   | D-SUB25 (23) = () |
| marrone | D-SUB25 (24) = () |
| rosso   | D-SUB25 (25) = () |

### Dati di collegamento

#### Livello di campo

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Collegamento        | Connettore maschio D-SUB |
| Numero collegamenti | 1                        |
| Numero di poli      | 25                       |

#### Livello di controllo

|                |  |
|----------------|--|
| Collegamento   | Twisted pair                                     |
| Numero di poli | 25   |
| Nota           | I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. |

### Note

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
|---------------------------|---|

2909610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909610>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

### ETIM

ETIM 9.0

EC000237

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

2909610

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2909610>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)