

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 100 mm, larghezza profilo (esterna): 122,6 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm



La figura mostra una variante

## I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 2914563       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | ACHDBA        |
| Codice prodotto                     | ACHDBA        |
| GTIN                                | 4017918959159 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 400 g         |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 606 g         |
| Numero tariffa doganale             | 39162000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo di prodotto                     | Parte inferiore custodia di installazione |
| Tipo di custodia                     | Profilo                                   |
| Tipo di custodia                     | Custodia a profili estrusi                |
| Serie di custodie                    | UM  |
| Famiglia di prodotti                 | UM100                                     |
| Apertura di ventilazione disponibile | no  |

### Dimensioni

|                 |  |
|-----------------|--|
| Disegno quotato |  |
| Profondità      | 21,5 mm  |
| Lunghezza       | 100 cm   |

### Misure esterne

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Spessore profilato (esterno) | 122,6 mm |
|------------------------------|----------|

### Misure interne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Larghezza profilo (interno) | 100 mm |
|-----------------------------|--------|

### Design del circuito stampato

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|----------------------------|-------------------|

### Indicazioni materiale

|  |                  |
|--|------------------|
| Colore (Profilo)                       | verde (RAL 6021) |
| Materiale Profilo                      | PVC              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0               |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |   |
|---|---|
| Codice IP max. da raggiungere                       | IP20  |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 50 °C                                  |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 50 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 %  |

### Indicazioni relative al circuito stampato

|  |                   |
|--|-------------------|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 2                 |
| Spessore circuito stampato                       | 1,4 mm ... 1,8 mm |

# UM100-PROFIL 100CM - Profilo



2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>

## Montaggio

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tipo di montaggio          | Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino |
| Posizione di installazione | parallelo alla guida DIN                                 |

## Informazioni sull'imballaggio

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Confezione              | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone                  |


# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



## Disegni



# UM100-PROFIL 100CM - Profilo

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2914563>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%