

# EMG 75-LG/O - Custodie per l'elettronica



2941879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per elettronica, per l'inserimento di una scheda c.s., senza morsetti a vite e calotta, con vano di serraggio aperto

## Dati commerciali


Codice articolo	2941879
Pezzi/conf.	5 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	5 Pezzi
Codice vendita	ACHCBA
Codice prodotto	ACHCBA
GTIN	4017918101060
Peso per pezzo (confezione inclusa)	55,01 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia completa
Tipo di custodia	Custodia
Serie di custodie	EMG
Famiglia di prodotti	EMG
Tipo	Base custodia, copertura opzionale smontabile
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato		
Larghezza	75 mm	
Altezza di installazione	47,5 mm	
Altezza NS 35/7,5	55 mm	
	83 mm	
Profondità	75 mm	
Lunghezza	75 mm	

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale Custodia	PC (rinforzata con fibra di vetro)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Finitura superficiale	non trattato

### Condizioni ambientali e della vita elettrica


#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------------	-------------------

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------

## Disegni




# EMG 75-LG/O - Custodie per l'elettronica

2941879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879>




Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.

B = larghezza custodia

Disegno quotato



2941879

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2941879>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%