

UM-BEFE 35 - Elemento base

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento base con piedino a scatto, per il montaggio sulla guida NS 32 o guide NS 35/7,5 mm, con nervature, L = 35 mm



La figura illustra una combinazione delle versioni UM-SE, UM 16,5 BE, UM-BE 35, UM-BEFE 35, UM-SE-A 73 e UM-A/U 73 CM

Dati commerciali

Codice articolo	2955564
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDDA
Codice prodotto	ACHDDA
GTIN	4017918085537
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,23 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,18 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	PL

UM-BEFE 35 - Elemento base

2955564


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Tipo di custodia	Base portamoduli per moduli a innesto
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM BE
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	35 mm
Altezza	111 mm
Profondità	27,7 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale	PA
Finitura superficiale	non trattato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	1
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


UM-BEFE 35 - Elemento base

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>



Disegni



1 - 3


UM-BEFE 35 - Elemento base

2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>



Disegno quotato



UM-BEFE 35 - Elemento base



2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM-BEFE 35 - Elemento base



2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BEFE 35 - Elemento base



2955564

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2955564>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com