

UM108-SEFE/L - Elemento laterale




2959696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale con piedino, larghezza 5 mm (a sinistra), per il montaggio su NS 32 oppure NS 35/7,5. Larghezza c.s.: 107,5 mm



I vantaggi

- Montaggio semplificato
- Flessibile nel formato e nelle dimensioni
- Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia

Dati commerciali

Codice articolo	2959696
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDBA
Codice prodotto	ACHDBA
GTIN	4017918086343
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,95 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,36 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

UM108-SEFE/L - Elemento laterale



2959696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte laterale moduli a incastro
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UM
Famiglia di prodotti	UM108
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Profondità	122,6 mm
------------	----------

Indicazioni materiale

Colore (Elemento laterale)	verde (RAL 6021)
Materiale Elemento laterale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
----------------------------------	--

Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	2
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN, attacco a vite con profilo estruso
-------------------	--

UM108-SEFE/L - Elemento laterale



2959696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>



UL Recognized

ID omologazione: E240868

UM108-SEFE/L - Elemento laterale



2959696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108-SEFE/L - Elemento laterale



2959696

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2959696>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,257 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com