

# UMK-BE 22,5 - Elemento base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Custodie per elettronica, elemento base per modulo a innesto



## Dati commerciali

Codice articolo	2970028
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	ACHDCA
Codice prodotto	ACHDCA
GTIN	4017918087555
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9,39 g
Numero tariffa doganale	84879090
Paese di origine	PL

# UMK-BE 22,5 - Elemento base

2970028


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parte inferiore custodia di installazione
Tipo di custodia	Profilo
Serie di custodie	UMK
Famiglia di prodotti	UMK BE
Tipo	Elemento base componibile, larghezza 22.5 mm
Apertura di ventilazione disponibile	no

### Dimensioni

Disegno quotato	
Profondità	15,5 mm
Lunghezza	22,5 mm

### Misure esterne

Spessore profilato (esterno)	77 mm
------------------------------	-------

### Misure interne

Larghezza profilo (interno)	72,2 mm
-----------------------------	---------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	verde (RAL 6021)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %


# UMK-BE 22,5 - Elemento base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>



## Disegni



# UMK-BE 22,5 - Elemento base

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UMK-BE 22,5 - Elemento base



2970028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UMK-BE 22,5 - Elemento base



2970028

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2970028>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,277 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)