


PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello passante passivo, innestabile al posto di relè o relè a stato solido, per ponticellare il punto di connessione (A1 e 14) e (A2 e 13)

Dati commerciali

Codice articolo	2980296
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK62Z5
Codice prodotto	DK62Z5
GTIN	4017918882174
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,86 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	HU

PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE

Omologazioni

Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---