


# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello passante passivo, innestabile al posto di relè o relè a stato solido, per ponticellare il punto di connessione (A1 e 14) e (A2 e 13)

## Dati commerciali

Codice articolo	2980296
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	DK62Z5
Codice prodotto	DK62Z5
GTIN	4017918882174
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,86 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,86 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	HU

# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Famiglia di prodotti	PLC-INTERFACE

### Omologazioni

#### Test dei gas tossici

Siglatura	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

# PLC-BP (A1-14/A2-13) - Ponticello singolo



2980296

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2980296>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

### ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---