

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.

Descrizione del prodotto

Il server AX OPC mette a disposizione di tutti i client OPC DA le variabili dei controlli open loop programmate con PC Worx. L'interfaccia permette l'accesso ai dati locali e a quelli globali. I nomi delle variabili vengono sincronizzati automaticamente dal progetto in corso.

I vantaggi

- Funzione di ridondanza automatica in collegamento con controllori ridondanti
- Accesso a fino 32 controllori contemporaneamente
- Server OPC DA secondo Spec 2.04/2.05a

Dati commerciali

Codice articolo	2985945
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRDBAG
Codice prodotto	DRDBAG
GTIN	4046356103497
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota sui requisiti di sistema	Attenersi ai requisiti e alle caratteristiche specifiche dei dispositivi. In caso di dubbi rivolgersi direttamente al supporto o al referente alle vendite.
Nota sulla frequenza di update	Le frequenze di update assicurate dipendono in misura notevole dal controllo open loop scelto, dal carico del controllo open loop e dal PC scelto.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software driver e interfacce
Volume di consegna	DVD con certificato di licenza per utente singolo e documentazione online
Funzionalità di base	Supporto delle funzioni OPC standard e di tutte le interfacce opzionali (secondo spec. OPC DA 1.0a e DA 2.04/2.05)
	Supporto contemporaneo di più controllori
	OPC Test e Diagnosis Client integrato

Caratteristiche del sistema

Tipo di software	On Premises
Applicazione del software	Licenza runtime
Nota sulla versione	Per versione 3.09x (per le caratteristiche delle versioni precedenti, consultare le relative note nell'area download)
	Le versioni dei dispositivi, di altri pacchetti software o del sistema operativo devono essere sempre aggiornate.

Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza per utente singolo
	Software gratuito

Funzionalità

Funzionalità di base	Supporto delle funzioni OPC standard e di tutte le interfacce opzionali (secondo spec. OPC DA 1.0a e DA 2.04/2.05)
	Supporto contemporaneo di più controllori
	OPC Test e Diagnosis Client integrato
Limiti di sistema	64 collegamenti Ethernet
Hardware	Controllore - Phoenix Contact
Controllori supportati	ILC 1xx
	ILC 3xx
	AXC 1xxx
	AXC 3xxx
	RFC 4xx
	PC WORX RT
Numero di controlli open loop supportati	max. 64

2985945

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2985945>

Numero di elementi OPC	max. 20000 (OPC Tag attivi; array e strutture contano come 1 item)
	4500 (OPC Tag attivi per controllore; array e strutture contano come 1 item)
Tipi di dati supportati (standard)	BOOL, BYTE, INT, DINT, UINT, SINT, USINT, UDINT, WORD, DWORD, REAL, LREAL, STRING, TIME secondo IEC 61709
Tipi di dati supportati (definiti dall'utente)	ARRAY OF, STRUCTS, ARRAY OF STRUCT, STRUCT in STRUCT secondo IEC 61131

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), a partire da Build 1511
	Windows®11, a partire da Build 22000.675
Memoria hard disk	min. 2 GByte
RAM	min. 1 GByte (2 GByte con Windows Vista e Windows 7)
Interfacce	Gigabit Ethernet min. Gigabit Ethernet
Lingue supportate	tedesco, inglese
Requisiti software	PC WORX dalla versione 3

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com