

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Licenza runtime per Visu+ con la limitazione a 512 byte per i dati I/O e le variabili in scripting.



I vantaggi

- Protezione accesso con gestione utente
- Immagini di processo completamente scalabili per l'utilizzo di un design su diversi moduli e con schermi di dimensioni diverse
- Software e progetti plurilingue grazie al supporto Unicode e la commutazione online
- Funzionalità SCADA completa (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualizzazione, rappresentazione di trend e gestione di allarmi
- Registrazione dati, rappresentazione della curva e amministrazione delle ricette
- Script realizzabili in VBA e IL
- Accoppiamento controllore con OPC

Dati commerciali

Codice articolo	2988612
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRDAAB
Codice prodotto	DRDAAB
GTIN	4046356479707
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Software di visualizzazione
------------------	-----------------------------

Caratteristiche del sistema

Applicazione del software	Visualizzazione
---------------------------	-----------------

Informazioni sulla licenza

Tipo di licenza	Licenza runtime
-----------------	-----------------

Funzionalità

Funzionalità di base	Protezione know-how e sicurezza grazie alla crittografia dei progetti
	Con ODBC collegamento in tempo reale della banca dati a MS ACCESS, MS EXCEL e SQL-Server
	FDA CFR 21 Part 11 compatibile
Funzione integrata	Progettazione online
	Protezione mediante password
	Commutazione vocale
Numero di punti I/O	512

Requisiti di sistema

Memoria hard disk	min. 1 GByte (raccomandato: 2 GByte)
Browser supportati	Internet Explorer dalla versione 5.5
Lingue supportate	tedesco, inglese, francese, italiano
Risoluzione monitor	1024 x 768 pixel (XGA)

Requisiti di sistema dell'ambiente di sviluppo

Apparecchiature di comando	Tastiera, mouse
Sistema operativo	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008	
Windows® Server 2003	

Requisiti di sistema dell'ambiente di runtime

	Windows® 11
--	-------------

VISU+ 2 RT 512 - Software di visualizzazione



2988612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988612>

Sistema operativo	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
Windows® Mobile	

2988612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988612>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2988612

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2988612>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com