

# SB-MER 3-8 - Ponticello sezionatore



3000588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000588>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 25 A, lunghezza: 25 mm, colore: grigio/arancione

## Dati commerciali

Codice articolo	3000588
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z2X
Codice prodotto	BE1Z2X
GTIN	4046356725545
Peso per pezzo (confezione inclusa)	15,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,712 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# SB-MER 3-8 - Ponticello sezionatore



3000588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000588>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello sezionatore
Numero di poli	3
Passo	8,2 mm
Potenziali	1

### Caratteristiche elettriche

Corrente di carico massima	25 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dati di collegamento

Corrente di carico massima	25 A (I valori di corrente per i ponticelli possono divergere in caso di impiego in morsetti componibili diversi. I valori precisi sono disponibili tra i dati degli accessori dei relativi morsetti componibili.)
----------------------------	--

### Dimensioni

Larghezza	24,6 mm
Altezza	24,7 mm
Profondità	47,42 mm
Lunghezza	24,7 mm
Passo	8,2 mm

### Indicazioni materiale

Colore	multicolore (RAL -)
	grigio (RAL 7042)
	arancione (RAL 2003)
Materiale	Rame
Materiale isolante	PA

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto
-------------------	---------------------

# SB-MER 3-8 - Ponticello sezionatore



3000588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000588>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SB-MER 3-8 - Ponticello sezionatore



3000588

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3000588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)