

CLIPFIX 15 - Supporto terminale



3022263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022263>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Appoggio terminale a montaggio rapido da innestare su guida di supporto NS 15



I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura
- Larghezza di soli 5,2 mm
- I supporti terminali CLIPFIX sono stati realizzati da Phoenix Contact in modo che abbiano una tenuta affidabile sui diversi sistemi di guide di supporto
- Possibilità di posizionamento per ponticelli e spine

Dati commerciali

Codice articolo	3022263
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE7111
Codice prodotto	BE7111
GTIN	4017918976330
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,014 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,6 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

CLIPFIX 15 - Supporto terminale

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022263>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto terminale
------------------	--------------------

Dimensioni

Larghezza	5,2 mm
Altezza	22 mm
Profondità	22,6 mm
Profondità su NS 15	24 mm
Profondità su NS 35/7,5	24 mm
Lunghezza	22 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 15
-------------------	-------

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022263>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3022263

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022263>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com