

# PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Adattatore di prova, numero poli: 1, colore: rosso

## Descrizione del prodotto

Adattatore di prova, con cavo stampato, lunghezza 1 metro

## Dati commerciali

Codice articolo	3029994
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Codice vendita	BE2Z3X
Codice prodotto	BE2Z3X
GTIN	4046356662239
Peso per pezzo (confezione inclusa)	37,075 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	37,075 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

# PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presca per spine di prova
Numero di poli	1

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale $I_N$	24 A
-------------------------	------

### Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm <sup>2</sup> ...

### Dimensioni

Larghezza	6,9 mm
Altezza	10,8 mm
Profondità	56,9 mm

### Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	PA
Materiale isolante	PA
Insero materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	125 °C

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

# PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

### ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# PAI-ST 35/1000MM - Adattatore di prova



3029994

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3029994>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)