

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Codifica, 4 pezzi, profondità: 6 mm, larghezza: 3 mm, altezza: 3 mm, colore: rosso



I vantaggi

- Utilizzabile in tutti i morsetti, giunti e prese base circuiti stampati
- I singoli elementi di codifica vengono inseriti nella relativa posizione del morsetto base e la linguetta di codifica viene rimossa dalla relativa posizione sulla spina

Dati commerciali

Codice articolo	3040588
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE214Z
Codice prodotto	BE214Z
GTIN	4017918832728
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,832 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,802 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Elemento di codifica
------------------	----------------------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	3 mm
Altezza	3 mm
Profondità	6 mm

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 10.0	EC002311
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,007 kg CO2e
---------	---------------