

HV M6/1-VS 3 - Elemento di collegamento



3049275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049275>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento di collegamento, profondità: 4 mm, larghezza: 15 mm, altezza: 50 mm, numero poli: 3, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	3049275
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE4Z2X
Codice prodotto	BE4Z2X
GTIN	4046356313674
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,5 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

HV M6/1-VS 3 - Elemento di collegamento



3049275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049275>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Ponticello
Numero di poli	3

Dati di collegamento

Corrente di carico massima	125 A
----------------------------	-------

Dimensioni

Larghezza	15 mm
Altezza	50 mm
Profondità	4 mm
Distanza foro	18 mm
Diametro foro	6,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Rame

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Distanza fori	18 mm
---------------	-------

HV M6/1-VS 3 - Elemento di collegamento



3049275

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049275>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---