

# HV M5/1-VS 2 - Elemento di collegamento



3049437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049437>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Elemento di collegamento, profondità: 4 mm, larghezza: 12 mm, altezza: 27 mm, numero poli: 2, colore: color argento

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3049437       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | BE4Z2X        |
| Codice prodotto                     | BE4Z2X        |
| GTIN                                | 4046356313544 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,53 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,5 g         |
| Numero tariffa doganale             | 85369010      |
| Paese di origine                    | DE            |

# HV M5/1-VS 2 - Elemento di collegamento



3049437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049437>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo di prodotto | Ponticello |
| Numero di poli   | 2          |

### Dati di collegamento

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corrente di carico massima | 76 A |
|----------------------------|------|

### Dimensioni

|               |        |
|---------------|--------|
| Larghezza     | 12 mm  |
| Altezza       | 27 mm  |
| Profondità    | 4 mm   |
| Distanza foro | 15 mm  |
| Diametro foro | 5,6 mm |

### Indicazioni materiale

|           |         |
|-----------|---------|
| Colore    | argento |
| Materiale | Rame    |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

|               |       |
|---------------|-------|
| Distanza fori | 15 mm |
|---------------|-------|

# HV M5/1-VS 2 - Elemento di collegamento



3049437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049437>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HV M5/1-VS 2 - Elemento di collegamento



3049437

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3049437>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)