

FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusibile



3062781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062781>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fusibile, per l'industria fotovoltaica secondo UL 2579, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 12 A, altezza: 38 mm, dimensioni: 10,3 mm, colore: bianco

I vantaggi

- Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1000 V DC
- Progettato secondo lo standard fotovoltaico a norma UL 2579
- Fusibili Midget 10 x 38 per una protezione affidabile dei moduli PV e del loro sistema di conduttori

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3062781 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE1Z4X |
| Codice prodotto | BE1Z4X |
| GTIN | 4046356768160 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,79 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,79 g |
| Numero tariffa doganale | 85361050 |
| Paese di origine | SI |

FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusibile



3062781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062781>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|----------|
| Tipo di prodotto | Fusibile |
|------------------|----------|

Caratteristiche elettriche

| | |
|----------|-------------------------|
| Fusibile | 12 A midget / 10,3 x 38 |
|----------|-------------------------|

Fusibile

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Potenza dissipata | 1,9 W |
| Potenza dissipata $0,7 \times I_N$ | 0,8 W |
| Integrale di Joule I^2t | 22 A ² s |
| Integrale di spegnimento I^2t | 73 A ² s |

Dati di collegamento

| | |
|-------------------|-------------|
| Attacco a norma | IEC 60269-6 |
| Corrente nominale | 12 A |
| Tensione nominale | 1000 V DC |

Dimensioni

| | |
|----------|---------|
| Altezza | 38 mm |
| Diametro | 10,3 mm |

Indicazioni materiale

| | |
|--------|-------------------|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
|--------|-------------------|

Normative e prescrizioni

| | |
|-----------------|-------------|
| Attacco a norma | IEC 60269-6 |
|-----------------|-------------|

FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusibile



3062781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062781>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27142002

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusibile



3062781

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062781>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com