

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusibile



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fusibile, per l'industria fotovoltaica secondo UL 2579, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 15 A, altezza: 38 mm, dimensioni: 10,3 mm, colore: bianco

## I vantaggi

- Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1000 V DC
- Progettato secondo lo standard fotovoltaico a norma UL 2579
- Fusibili Midget 10 x 38 per una protezione affidabile dei moduli PV e del loro sistema di conduttori

## Dati commerciali

Codice articolo	3062784
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z4X
Codice prodotto	BE1Z4X
GTIN	4046356768221
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9,13 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,82 g
Numero tariffa doganale	85361050
Paese di origine	SI

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusibile



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
------------------	----------

### Caratteristiche elettriche

Fusibile	15 A midget / 10,3 x 38
----------	-------------------------

#### Fusibile

Potenza dissipata	2,2 W
Potenza dissipata $0,7 \times I_N$	1 W
Integrale di Joule $I^2t$	49 A <sup>2</sup> s
Integrale di spegnimento $I^2t$	145 A <sup>2</sup> s

### Dati di collegamento

Attacco a norma	IEC 60269-6
Corrente nominale	15 A
Tensione nominale	1000 V DC

### Dimensioni

Altezza	38 mm
Diametro	10,3 mm

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
--------	-------------------

### Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60269-6
-----------------	-------------

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusibile



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724



**UL Listed**

ID omologazione: E360477

	Tensione nominale $U_N$	Corrente nominale $I_N$	Sezione AWG	Sezione $\text{mm}^2$
keine				
	1000 V	-	-	-

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusibile



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27142002
ECLASS-15.0	27142002

### ETIM

ETIM 10.0	EC002704
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# FUSE 10,3X38 15A PV A - Fusibile



3062784

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062784>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)