

# SKS 32-D - Morsetti per schermatura

3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.



## I vantaggi

- I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.
- Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive

## Dati commerciali

Codice articolo	3062906
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7521
Codice prodotto	BE7521
GTIN	4046356562959
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,28 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	78,33 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

# SKS 32-D - Morsetti per schermatura



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di schermatura
Passo	32 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

### Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,77 W
--	--------

### Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	15 mm <sup>2</sup> ... 32 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	6 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	15 mm <sup>2</sup> ... 32 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile [AWG]	6 ... 4 (convertito secondo IEC)

### Dimensioni

Larghezza	32 mm
Altezza	36 mm
Profondità	64 mm
Passo	32 mm

### Misure esterne

Diametro esterno	15 mm ... 32 mm
------------------	-----------------

### Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	15 mm ... 32 mm
-----------------------------	-----------------

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

### Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

# SKS 32-D - Morsetti per schermatura



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

### ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SKS 32-D - Morsetti per schermatura



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,103 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)