

SKS 32-D - Morsetti per schermatura



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.



I vantaggi

- I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.
- Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttrive

Dati commerciali

Codice articolo	3062906
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7521
Codice prodotto	BE7521
GTIN	4046356562959
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,28 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	78,33 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

SKS 32-D - Morsetti per schermatura



3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Passo	32 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,77 W
--	--------

Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Collegamento	Connessione a molla
Sezione conduttore rigida	15 mm ² ... 32 mm ²
Sezione conduttore AWG	6 ... 2 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	15 mm ² ... 32 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	6 ... 4 (convertito secondo IEC)

Dimensioni

Larghezza	32 mm
Altezza	36 mm
Profondità	64 mm
Passo	32 mm

Misure esterne

Diametro esterno	15 mm ... 32 mm
------------------	-----------------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	15 mm ... 32 mm
-----------------------------	-----------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici	
Parete laterale aperta	No

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

SKS 32-D - Morsetti per schermatura

3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SKS 32-D - Morsetti per schermatura

3062906

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3062906>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
--	---

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,103 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com