

FIP-3/2 SERVICE - Connettore di interruzione



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connettore di interruzione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, colore: rosso



Dati commerciali

Codice articolo	3069920
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BE6113
Codice prodotto	BE6113
GTIN	4055626136875
Peso per pezzo (confezione inclusa)	31,26 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	28,3 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

FIP-3/2 SERVICE - Connettore di interruzione



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore maschio
Numero di poli	2
Passo	8,2 mm

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
----------------------------	-----

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
Tensione impulsiva di prova	5 kV

Dati di collegamento

Corrente nominale	20 A
Corrente di carico massima	20 A
Tensione nominale	400 V

Dimensioni

Larghezza	16,3 mm
Altezza	53,4 mm
Passo	8,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

FIP-3/2 SERVICE - Connettore di interruzione



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>

Tipo di montaggio	Innesto nella presa base
-------------------	--------------------------

FIP-3/2 SERVICE - Connettore di interruzione

3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>



Disegni

Schema di collegamento



FIP-3/2 SERVICE - Connettore di interruzione



3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3069920

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069920>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com