

# FBP-3/9 TR - Profilo di copertura



3069947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069947>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo di copertura, profondità: 32 mm, larghezza: 74,1 mm, altezza: 106 mm, colore: trasparente

## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3069947       |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi       |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi       |
| Codice vendita                      | BE6113        |
| Codice prodotto                     | BE6113        |
| GTIN                                | 4055626299976 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 63,7 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,7 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39162000      |
| Paese di origine                    | PL            |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di prodotto     | Profilo di copertura |
| Famiglia di prodotti | FAME 3               |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Categoria di sovratensione | III |
|----------------------------|-----|

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 74,1 mm |
| Altezza    | 106 mm  |
| Profondità | 32 mm   |

### Indicazioni materiale

|  |             |
|--|-------------|
| Colore                                 | trasparente |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0          |
| Gruppo materiale isolante              | I           |
| Materiale isolante                     | PVC         |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|   |  |
|---|--|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)        |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C  |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C  |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %  |

# FBP-3/9 TR - Profilo di copertura



3069947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069947>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

3069947

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3069947>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)