

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm²

Dati commerciali

Codice articolo	3190551
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	AACCEG
Codice prodotto	AACCEG
GTIN	4017918093389
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,48 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,46 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	MSTBC-MT
Passo	0 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza del tratto da spelare	4 mm ... 4,1 mm
Sezione conduttore flessibile	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	16 ... 14
Diametro cavo isolamento compreso	2,11 mm ... 3,1 mm

Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno Sn)

Dimensioni

Passo	-
-------	---

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I _N	12 A
----------------------------------	------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Prodotti sfusi
------------	----------------

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare




3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

 cULus Recognized ID omologazione: E60425-19930525		Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
B		300 V	10 A	20 - 14	-
D		300 V	10 A	20 - 14	-

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MSTBC-MT 1,5-2,5 - Contatto a crimpare



3190551

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190551>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com