

# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contatto a crimpare



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190645>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm<sup>2</sup>

Fornitura come nastro - rispettare il disegno!

## Dati commerciali

Codice articolo	3190645
Pezzi/conf.	4.000 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	4.000 Pezzi
Codice vendita	AACCEG
Codice prodotto	AACCEG
GTIN	4017918117436
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CZ

# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contatto a crimpare



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190645>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Famiglia di prodotti	MSTBC-MT
Passo	0 mm

### Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Lunghezza del tratto da spelare	4 mm ... 4,1 mm
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore AWG	20 ... 18
Diametro cavo isolamento compreso	1,4 mm ... 2,3 mm

### Indicazioni materiale

Superficie contatti	Stagno Sn
Materiale superficie contatti	Stagno
Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)	Stagno Sn)

### Dimensioni

Disegno quotato	
Passo	-

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale $I_N$	12 A
-------------------------	------

### Informazioni sull'imballaggio

Confezione	Cintura
------------	---------


# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contatto a crimpare

3190645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190645>

## Disegni

Disegno quotato



# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contatto a crimpare



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190645>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA - Contatto a crimpare



3190645

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3190645>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)