

# PZ 1,5/S/2 - Fermacavo

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3212918>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fermacavo, larghezza: 6,8 mm, altezza: 44,5 mm, numero poli: 2, colore: nero

## I vantaggi

- Il conduttore può essere fissato con il serracavi di Phoenix Contact
- I fermacavi possono essere inseriti a scatto all'esterno sulla spina

## Dati commerciali

Codice articolo	3212918
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE224Z
Codice prodotto	BE224Z
GTIN	4046356566056
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,792 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,703 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# PZ 1,5/S/2 - Fermacavo

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3212918>



## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fermacavo
Numero di poli	2

### Dimensioni

Larghezza	6,8 mm
Altezza	44,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA-GF
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

# PZ 1,5/S/2 - Fermacavo

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3212918>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3212918>



**EAC**

ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644

# PZ 1,5/S/2 - Fermacavo

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3212918>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250190

### ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,008 kg CO2e
---------	---------------