

# C-BCI 6/2,8 - Capocorda

3240047

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240047>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm<sup>2</sup>, larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

## I vantaggi

- "Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
- Assenza di alogeni
- Stagnato elettroliticamente

## Dati commerciali


Codice articolo	3240047
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BH3461
Codice prodotto	BH3461
GTIN	4046356452656
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,573 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,57 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	TW

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	con sistema "Easy Entry"
	Brasato
	PA isolato

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	2,8 mm
Lunghezza anelli	32 mm
Lunghezza collare isolante	14 mm
Lunghezza zona di contatto	18 mm
Lunghezza di spelatura massima	9 mm
Spessore materiale min.	0,8 mm
Misure interne collare isolante	6,5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Lunghezza anelli	32 mm
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

# C-BCI 6/2,8 - Capocorda

3240047

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240047>



## Disegni

Disegno quotato



# C-BCI 6/2,8 - Capocorda

3240047

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240047>



## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-BCI 6/2,8 - Capocorda

3240047

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240047>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)