

C-PCI 1,5/2 - Capocorda

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240064>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Ponticello a pettine, rosso, 0,5 - 1,5 mm², L1=12 mm



I vantaggi

- "Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
- Assenza di alogeni
- Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione elevate
- Stagnato elettroliticamente

Dati commerciali


Codice articolo	3240064
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BH3461
Codice prodotto	BH3461
GTIN	4046356452823
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,75 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	Con "Easy Entry" (area di inserimento conica)
	Brasato
	PA isolato
	Stagnatura galvanica
	Intervallo di temperatura -20 °C ... +105 °C
	Classe di infiammabilità V2 a norma UL 94

Dimensioni

Disegno quotato	
Lunghezza anelli	22,5 mm
Lunghezza collare isolante	10,5 mm
Lunghezza zona di contatto	12 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Spessore materiale min.	0,75 mm
Misure interne collare isolante	4,1 mm

Misure interne

Diametro interno	2 mm
------------------	------

Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Rame
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnata
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati tecnici

Lunghezza anelli	22,5 mm
------------------	---------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

C-PCI 1,5/2 - Capocorda

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240064>



Temperatura ambiente (esercizio)

-20 °C ... 105 °C

C-PCI 1,5/2 - Capocorda


3240064

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240064>



Disegni

Disegno quotato



C-PCI 1,5/2 - Capocorda

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240064>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-PCI 1,5/2 - Capocorda

3240064

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240064>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com