

SKS 20-D - Morsetti per schermatura

3240215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240215>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Morsetti per cavi schermati con contatto diretto sulle piastre di montaggio.



I vantaggi

- I collegamenti schermati non sono compatibili con la certificazione come componenti secondo i requisiti della direttiva e delle norme sui mezzi d'esercizio elettrici in zone a potenziale rischio di esplosione. Pertanto, l'impiego di morsetti per schermatura in zona Ex è possibile anche senza un'apposita omologazione e siglatura.
- Sono possibili tre diversi tipi di montaggio: su guide di supporto NS35, su barre collettrici o direttamente su piastre di montaggio conduttive

Dati commerciali

Codice articolo	3240215
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7521
Codice prodotto	BE7521
GTIN	4046356458924
Peso per pezzo (confezione inclusa)	38,7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	38,7 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto di schermatura
Passo	24,7 mm
Numero collegamenti	1
Numero di file	1

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,02 W
--	--------

Dati di collegamento

Piedino per conduttori di terra	Sì
Collegamento	Connessione a molla
Filettatura	M4
Sezione conduttore rigida	10 mm ² ... 20 mm ²
Sezione conduttore AWG	6 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	10 mm ² ... 20 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	6 ... 6 (convertito secondo IEC)

Dimensioni

Larghezza	24,7 mm
Altezza	27 mm
Profondità	49,2 mm
Passo	24,7 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Acciaio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 20 mm
-----------------------------	----------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	No
------------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	avvitamento diretto
-------------------	---------------------

SKS 20-D - Morsetti per schermatura



3240215

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240215>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

ETIM

ETIM 10.0	EC002020
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,31 kg CO2e
---------	--------------