

# AB/SKS - Blocchetto di supporto

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240224>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Blocchetto per barre collettrici



## I vantaggi

- Per il montaggio di morsetti schermati SK e SKS
- AB/SS per il montaggio isolato sulla piastra
- AB/SS-M per il montaggio a contatto sulla piastra

## Dati commerciali

Codice articolo	3240224
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7113
Codice prodotto	BE7113
GTIN	4046356455718
Peso per pezzo (confezione inclusa)	8,71 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	8,71 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

# AB/SKS - Blocchetto di supporto

3240224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240224>

## Dati tecnici

### Note

Informazioni sui materiali	in materiale isolante, con clip di fissaggio per l'alloggiamento di barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm.
----------------------------	--


### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Blocchetto di supporto
Numero di poli	1

### Caratteristiche elettriche

Corrente nominale $I_N$	0 A
-------------------------	-----

### Dimensioni

Disegno quotato	
Diametro	5 mm

### Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio diretto
-------------------	-------------------

# AB/SKS - Blocchetto di supporto



3240224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240224>



## Disegni

Disegno quotato



3240224

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240224>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400607
ECLASS-15.0	27400607

### ETIM

ETIM 10.0	EC001166
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,028 kg CO2e
---------	---------------