

# C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore



3240534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240534>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Presa Faston, completamente isolata, rossa, 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, per connettori 2,8 x 0,5 mm

## I vantaggi

- Area di pinzatura saldobrasata per forze di estrazione dei conduttori massime in combinazione con le pinze CRIMPFOX RCI...
- Inserimento semplice e sicuro dei conduttori con "EASY ENTRY"
- Assenza di alogeni
- Stagnato elettroliticamente

## Dati commerciali

Codice articolo	3240534
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BH3451
Codice prodotto	BH3451
GTIN	4046356528047
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,81 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,416 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

# C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore

3240534


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240534>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore
Caratteristica di prodotto	Senza alogenati
	Con "Easy Entry" (area di inserimento conica)
	Brasato
	PA isolato
	Stagnatura galvanica
	Intervallo di temperatura -20 °C ... +105 °C
	Classe di infiammabilità V2 a norma UL 94

### Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	2,8 mm
Lunghezza anelli	19 mm
Lunghezza collare isolante	10,5 mm
Lunghezza di spelatura massima	7 mm
Spessore materiale min.	0,25 mm
Misure interne collare isolante	4,3 mm

### Indicazioni materiale

Colore	rosso (RAL 3001)
Materiale	Ottone
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Rivestimento	stagnato elettroliticamente
Materiale isolante	PA
Sostanze contenute	senza alogenati

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati tecnici

Lunghezza anelli	19 mm
------------------	-------

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura costante	105 °C
Temperatura intervallo breve	120 °C

# C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore

3240534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240534>



## Disegni

Disegno quotato



# C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore



3240534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240534>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

### ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 - Connettore



3240534

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240534>

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)