

# WP-STEEL S 36 - Guaina di protezione



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240689>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: Acciaio inox 1.4301 / AISI 304, grado di protezione: IP40, colore: argento, diametro interno: 31 mm, Lunghezza totale: 10 m

## Dati commerciali

Codice articolo	3240689
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356736947
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.260 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5.260 g
Numero tariffa doganale	83071000
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza $\pm 5$ %
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	500 N

### Dimensioni

#### Misure interne

Diametro interno	31 mm
------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio inox 1.4301 / AISI 304
Sostanze contenute	senza alogenati

### Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	150 mm
Raggio di piegatura, statico	60 mm
Resistenza alla trazione	500 N
Assenza di alogeni	sì

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-200 °C ... 600 °C

# WP-STEEL S 36 - Guaina di protezione



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240689>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001179
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-STEEL S 36 - Guaina di protezione



3240689

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240689>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)