

WT-D HF 7,5X350 - Fascetta per cavi



3240716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240716>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavi, con sbloccaggio chiusura, allentabile, adatto per un fissaggio temporaneo

Dati commerciali

Codice articolo	3240716
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE7133
Codice prodotto	BE7133
GTIN	4046356704328
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3,82 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	3 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	IT

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	220 N

Dimensioni

Larghezza	7,5 mm
Lunghezza	350 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	trasparente
Materiale	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	6 mm ... 100 mm
Resistenza alla trazione	220 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto.
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 60 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

Montaggio

Tipo di montaggio	allentabile
-------------------	-------------

WT-D HF 7,5X350 - Fascetta per cavi



3240716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240716>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-D HF 7,5X350 - Fascetta per cavi



3240716

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240716>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com