

# WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi



3240789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240789>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavi, stabilizzata calore fino a 125 °C (rapidamente fino a 145 °C), per una rapida e sicura fasciatura

## Dati commerciali

Codice articolo	3240789
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE7131
Codice prodotto	BE7131
GTIN	4046356705172
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,95 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	HR

# WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi



3240789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240789>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	220 N

### Dimensioni

Larghezza	4,8 mm
Lunghezza	290 mm

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA 6.6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	3,5 mm ... 79 mm
Resistenza alla trazione	220 N

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	23,00 °C 50,00 % La poliammide 6.6 ha marcate proprietà igroscopiche. In base all'umidità dell'aria ambiente essa assorbe o cede acqua. Con un contenuto di acqua del 2-3% le caratteristiche sono ottimali. Nella speciale confezione destinata all'articolo viene mantenuto il livello di umidità dell'aria ottimale. Per conservare le caratteristiche ottimali è necessario rispettare i seguenti punti per quanto riguarda la conservazione: conservare nella confezione originale chiusa, manipolare brevemente l'articolo dopo l'apertura della confezione, evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, evitare il calore diretto.
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 60 °C
Resistenza ai raggi UV	no
Temperatura intervallo breve	145 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

### Montaggio

Tipo di montaggio	non allentabile
-------------------	-----------------

# WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi



3240789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240789>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

### ETIM

ETIM 10.0	EC000046
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

# WT-HT HF 4,5X290 BK - Fascetta per cavi



3240789

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240789>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)