WT-STEEL S 7,9X259 - Fascetta per cavi

3240814

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta fermacavo, in acciaio inox (AISI 304), adatta anche per condizioni ambientali aggressive, con chiusura sferica, per una fasciatura e un fissaggio rapidi e sicuri

Dati commerciali

Codice articolo	3240814
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BE7132
Codice prodotto	BE7132
GTIN	4046356705622
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,87 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,87 g
Numero tariffa doganale	73269098
Paese di origine	GB

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fascetta fermacavo
Resistenza alla trazione GRP	1335 N

Dimensioni

Larghezza	7,9 mm
Lunghezza	259 mm
Spessore materiale max.	0,25 mm

Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	argento
Materiale	Acciaio inox 1.4301 / AISI 304
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	≤ 69,00 mm
Resistenza alla trazione	1335 N

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-80 °C ... 538 °C
Resistenza ai raggi UV	sì
Condizioni di immagazzinamento consigliate	Umidità relativa 23 °C / 50 % Si consiglia la conservazione in un luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

Montaggio

Tipo di montaggio	non allentabile

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240814

cULus Listed
ID omologazione: E328576

DNV
ID omologazione: TAE000057Y

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-15.0	27140702

ETIM

ETIM 10.0	EC000046

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com