

# WP-PA HF-SL 42,5 BK - Guaina di protezione



3240848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240848>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: PA, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP40, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: HB, diametro interno: 36 mm, Lunghezza totale: 10 m

## Dati commerciali

Codice articolo	3240848
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356736640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21.000 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20.410 g
Numero tariffa doganale	39173200
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza $\pm 5\%$
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	100 N

### Dimensioni

#### Misure esterne

Diametro esterno	42,5 mm
------------------	---------

#### Misure interne

Diametro interno	36 mm
------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

### Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	200 mm
Raggio di piegatura, statico	65 mm
Resistenza alla trazione	100 N
Assenza di alogeni	sì

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Resistenza ai raggi UV	sì
Temperatura intervallo breve	120 °C

# WP-PA HF-SL 42,5 BK - Guaina di protezione



3240848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240848>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240848>



**UL Recognized**

ID omologazione: E86359

# WP-PA HF-SL 42,5 BK - Guaina di protezione



3240848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240848>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

### ETIM

ETIM 10.0	EC001177
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

# WP-PA HF-SL 42,5 BK - Guaina di protezione



3240848

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240848>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
-------------------------------------------	--------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)