

# WP-STEEL PVC C 36 - Guaina di protezione



3240872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240872>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina di protezione, materiale: Acciaio, zincato / PVC, grado di protezione: IP68, colore: nero, diametro interno: 29 mm, Lunghezza totale: 10 m

## Dati commerciali

Codice articolo	3240872
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356737371
Peso per pezzo (confezione inclusa)	999,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	999,9 g
Numero tariffa doganale	83071000
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il funzionamento	La lunghezza del tubo di protezione viene misurata a tubo steso; tolleranza di lunghezza $\pm 5$ %
---------------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guaina di protezione
Resistenza alla trazione GRP	500 N

### Dimensioni

#### Misure interne

Diametro interno	29 mm
------------------	-------

### Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, zincato / PVC
-----------	------------------------

### Cavo / linea

Raggio di piegatura, dinamico	225 mm
Raggio di piegatura, statico	90 mm
Resistenza alla trazione	500 N
Assenza di alogeni	no

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP68
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C
Temperatura intervallo breve	100 °C

# WP-STEEL PVC C 36 - Guaina di protezione



3240872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240872>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240872>



Omologazione marchio VDE

# WP-STEEL PVC C 36 - Guaina di protezione



3240872

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240872>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430301
ECLASS-15.0	27430301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001179
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%