

WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite, filettatura metrica, grado di protezione IP66, con fermacavo

Dati commerciali

Codice articolo	3240955
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710626
Peso per pezzo (confezione inclusa)	30,42 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30,11 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Applicazione	Connessione a vite per cavo
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

Dimensioni

Larghezza	33,5 mm
Altezza	70 mm
Apertura chiave	27 mm
Apertura chiave montaggio	27 mm 24 mm

Misure esterne

Diametro esterno	16,5 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	PA 6
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Materiale connessione a vite	PA
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Assenza di alogeni	sì
--------------------	----

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>



UL Recognized

ID omologazione: E86359



LR



Omologazione marchio VDE

WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 10.0	EC001178
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 M25 BK - Connessione a vite tubo di protezione



3240955

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240955>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com