

WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fascetta per tubi flessibili, materiale: Acciaio, zincato, colore: nero/argento



Dati commerciali

Codice articolo	3240965
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710732
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,65 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Diametro	10 mm
Diametro foro	4,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, zincato
Sostanze contenute	senza alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------------	-------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
-------------------	------------------

WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,255 kg CO2e
---------	---------------