

# WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fascetta per tubi flessibili, materiale: Acciaio, zincato, colore: nero/argento



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3240965       |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF7DSA        |
| Codice prodotto                     | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356710732 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 6,04 g        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5,65 g        |
| Numero tariffa doganale             | 39174000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
|------------------|------------------------|

### Dimensioni

|               |        |
|---------------|--------|
| Diametro      | 10 mm  |
| Diametro foro | 4,5 mm |

### Indicazioni materiale

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Materiale          | Acciaio, zincato |
| Sostanze contenute | senza alogenati  |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
|----------------------------------|-------------------|

### Montaggio

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
|-------------------|------------------|

# WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili



3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430315 |
| ECLASS-13.0 | 27430315 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

3240965

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,255 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)