WP-BASE HF 9-10 - Fascetta per tubi flessibili

3240965

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240965

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Fascetta per tubi flessibili, materiale: Acciaio, zincato, colore: nero/argento

Dati commerciali

Codice articolo	3240965
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356710732
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,04 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,65 g
Numero tariffa doganale	39174000
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio

Dimensioni

Diametro	10 mm
Diametro foro	4,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	Acciaio, zincato
Sostanze contenute	senza alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27430315
ECLASS-13.0	27430315

ETIM

ETIM 10.0	EC000799

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,255 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com