

WP-SC PA HF 15,8 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: PA 6, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2, diametro interno: 10,3 mm

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 3240983 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AF7DSA |
| Codice prodotto | AF7DSA |
| GTIN | 4046356711012 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2,088 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1,56 g |
| Numero tariffa doganale | 39174000 |
| Paese di origine | DE |

WP-SC PA HF 15,8 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Cappuccio di protezione |
|------------------|-------------------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 20 mm |
| Diametro | 15,8 mm |

Misure interne

| | |
|------------------|---------|
| Diametro interno | 10,3 mm |
|------------------|---------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|-----------------|
| Materiale | PA 6 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 120 °C |
|----------------------------------|-------------------|

WP-SC PA HF 15,8 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>



UL Recognized

ID omologazione: E86359



LR

WP-SC PA HF 15,8 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>

Classifiche

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000519 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

WP-SC PA HF 15,8 BK - Protezione per cavi Boccola terminale



3240983

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3240983>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com