

# WP-GT BRASS M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241030>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura metrica, ruotabile, grado di protezione IP40



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 3241030       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF7DSA        |
| Codice prodotto                     | AF7DSA        |
| GTIN                                | 4046356711661 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,73 g       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,73 g       |
| Numero tariffa doganale             | 74122000      |
| Paese di origine                    | DE            |

# WP-GT BRASS M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241030>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Connessione a vite tubo di protezione |
| Uscita cavo         | diritto                               |
| Tipo di filettatura | metrico                               |

### Dimensioni

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Larghezza                 | 17 mm |
| Altezza                   | 32 mm |
| Lunghezza                 | 32 mm |
| Apertura chiave           | 15 mm |
| Apertura chiave montaggio | 15 mm |

### Misure esterne

|                  |       |
|------------------|-------|
| Diametro esterno | 10 mm |
|------------------|-------|

### Misure interne

|                  |      |
|------------------|------|
| Diametro interno | 6 mm |
|------------------|------|

### Indicazioni materiale

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | color ottone      |
| Materiale          | Ottone, nichelato |
| Sostanze contenute | senza alogenati   |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione              | IP40              |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 250 °C |

# WP-GT BRASS M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241030>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0

27430310

### ETIM

ETIM 9.0

EC001180

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

40141700

# WP-GT BRASS M10 - Connessione a vite tubo di protezione



3241030

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241030>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | d3154ac1-98d7-4305-b706-8a8a440204ef |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)