

WP-GT BRASS M12 - Connessione a vite tubo di protezione



3241031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241031>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura metrica, ruotabile, grado di protezione IP40



Dati commerciali

Codice articolo	3241031
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356711678
Peso per pezzo (confezione inclusa)	21,63 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	21,63 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

WP-GT BRASS M12 - Connessione a vite tubo di protezione



3241031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241031>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	metrico

Dimensioni

Larghezza	21 mm
Altezza	33 mm
Lunghezza	33 mm
Apertura chiave	19 mm
Apertura chiave montaggio	19 mm

Misure esterne

Diametro esterno	14 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	8,5 mm
------------------	--------

Indicazioni materiale

Colore	color ottone
Materiale	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 250 °C

WP-GT BRASS M12 - Connessione a vite tubo di protezione



3241031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241031>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27430310

ETIM

ETIM 9.0

EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0

40141700

WP-GT BRASS M12 - Connessione a vite tubo di protezione



3241031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241031>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c38973ad-6d41-4d50-a9d5-05c5540db781

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com