

WP-G BRASS IP65 PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Connessione a vite in ottone con filettatura Pg, grado di protezione IP65



Dati commerciali

Codice articolo	3241057
Pezzi/conf.	2 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	2 Pezzi
Codice vendita	AF7DSA
Codice prodotto	AF7DSA
GTIN	4046356712071
Peso per pezzo (confezione inclusa)	137,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	137,6 g
Numero tariffa doganale	74122000
Paese di origine	DE

WP-G BRASS IP65 PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connessione a vite tubo di protezione
Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
Uscita cavo	diritto
Tipo di filettatura	Pg

Dimensioni

Larghezza	57 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	40 mm
Apertura chiave	52 mm
Apertura chiave montaggio	52 mm 54 mm

Misure esterne

Diametro esterno	45 mm
------------------	-------

Misure interne

Diametro interno	36,5 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato
Sostanze contenute	senza alogenati

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	Connessione a vite tubo flessibile di protezione
-----------------------------	--

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C


WP-G BRASS IP65 PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>



Omologazione marchio VDE

WP-G BRASS IP65 PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 10.0	EC001180
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP65 PG36 - Connessione a vite tubo di protezione



3241057

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3241057>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	37791e93-7ff5-493e-9121-f420c9d12e7a

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com